

Električna priključna baza CAPC-F1-E-M12

Broj dela: 570042

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interfejs sabirnice polja	2x M12 čaura 5-polna
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Maks. napajanje strujom	4 A
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvola	c UL us – Listed (OL)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	85 g
Dužina kabla	20 m
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA