


# Konektor NECU-FCG40-K

Broj dela: 570895

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Odgovara standardu                              | EN 60603-13                   |
| Učestalost priključivanja                       | 50                            |
| Izlaz kabla                                     | ravno                         |
| Težina proizvoda                                | 5 g                           |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | ugaono                        |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                      |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | Slika priključaka FC          |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 40                            |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | Zaustavni osigurač            |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | Klema sa urezom               |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...30 V                    |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 1.5 A                         |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 0.13 mm <sup>2</sup><br>AWG26 |
| Vrsta zaštite                                   | IP40                          |
| Temperatura okruženja                           | -5 °C...50 °C                 |
| LABS usklađenost                                | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Napomena o materijalu                           | RoHS-usaglašen                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK       | 0 - bez izloženosti koroziji  |
| Materijal kućišta                               | PBT ojačan                    |
| Materijal utičnih kontakata                     | Bronza<br>pozlačeno           |