



# Kabl motora NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4

Broj dela: 571907

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Odgovara standardu                              | DIN 47100<br>EN 61984                 |
| Osnovna oznaka                                  | bez nosača natpisa                    |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju                |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | okrugli                               |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                              |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | ravno                                 |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 4                                     |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 4                                     |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | Blokada vijka sa SW14                 |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja                    |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Kabl sa utičnicom                     |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj                         |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 4                                     |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 4                                     |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...250 V                           |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC            | 0 V...250 V                           |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 4 A                                   |
| Zaštita                                         | da                                    |
| Dužina kabla                                    | 15 m                                  |
| Karakteristika voda                             | pogodan za robote                     |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova    | 60 mm                                 |
| Prečnik kabla                                   | 5.9 mm                                |
| Struktura kabla                                 | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>              |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 0.34 mm <sup>2</sup>                  |
| Završeci žica                                   | Završetak žice                        |
| Vrsta zaštite                                   | IP67                                  |
| Napomena o vrsti zaštite                        | u montiranom stanju                   |
| Temperatura okruženja                           | -25 °C...80 °C                        |

| Karakteristika                                             | Vrednost                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | 0 °C...40 °C                    |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS         |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima         |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L                  |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen                  |
| Stepen zaprljanja                                          | 3                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                  | 2 - umerena izloženost koroziji |
| Materijal plašta kabla                                     | TPE-U(PUR)                      |
| Boja plašta kabla                                          | crno                            |
| Materijal kućišta                                          | TPE-U(PUR)                      |
| Radni materijal zaptivki                                   | NBR                             |
| Materijal izolacionog omotača                              | TPE-E                           |