

Električna priključna baza VAVE-L1-1VR8-LP

Broj dela: 573919

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zaštita od zamene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskri
Prikaz statusa signala	LED
Nominalni radni napon DC	12 V 24 V
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.27 Nm
Težina proizvoda	3.2 g
Električni priključak	3-polni / 2-polni M8 / - Utičnica / utikač
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samosećućim vijkom
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	PA
Radni materijal zaptivki	EPDM
Materijal kućišta	PA
Materijal vijaka	Oplemenjeni čelik