

Električna priključna baza VAVE-L1-1K8-LR

Broj dela: 573947

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Karakteristika voda	za statičke primene
Zaštita od zamene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskri Sniženje struje blokiranja
Prikaz statusa signala	LED
Nominalni radni napon DC	24 V
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Stepen zaprljanja	3
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.27 Nm
Min. radijus skretanja kabla	34 mm
Težina proizvoda	47 g
Električni priključak	2-polni/2-žičani Utičnica, pod uglom četvorougona konstrukcija / otvoreni kraj
Struktura kabla	2 x 0,25 mm ²
Prečnik kabla	3.4 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,1 mm
Dužina kabla	2.5 m
Završeci žica	Završetak žice
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samosečućim vijkom
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	PA

Karakteristika	Vrednost
Radni material zaptivki	EPDM
Material kučišta	PA
Material plašta kabla	TPV
Material vijaka	Oplemenjeni čelik