

Multi-pin utični distributer NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Broj dela: 574586

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	24 mm
Visina	23 mm
Dužina	87 mm
Prikaz spremnosti za rad	LED zeleni
Prikaz statusa	LED žuti
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	58 g
Električni priključak 1	Prava utičnica, M8", 3-polna
Električni priključak 2	Utikač pravi, M12x1, 8-polni
Opseg radnog pritiska DC	10 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	3 A
Opterećenje struje po utičnom mestu	2 A
Vrsta zaštite	IP68
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
Materijal kućišta	PBT ojačan
Boja kućišta	sivo
Radni materijal zaptivki	FPM
Materijal utičnih kontakata	niklovan i pozlaćen
Materijal utičnice	Niklovani mesing