


Priključak
NECU-S1W9-C2-ACO
Broj dela: 574588

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	4-40 UNC-2B
Težina proizvoda	59 g
Interfejs sabirnice polja	Pod-D, 9-polni, utičnica
Električni priključak 1	Utičnica, Sub-D, 9-polna
Električni priključak 2	Stezni zavrtanj, sa zaštitom
Brzina prenosa	1 Mbit/s
Dozvoljeni prečnik kabla	8 mm 8 mm
Poprečni presek priključka	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	75 % na 25 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	PC ojačano