

Poklopac SAMH-S-N8-L-SC

Broj dela: 575818

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	za T-žleb
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
Vrsta pričvršćenja	sa uskakanjem u otvor može se postaviti u otvor odozgo
Težina proizvoda	0.39 g
Materijal poklopca	PA
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L