

Priključak
NECC-S1G9-C2-M
Broj dela: 576031

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Visina	39,4 mm
Dužina	58 mm
Težina proizvoda	24 g
Interfejs sabirnice polja	Pod-D, 9-polni, utičnica
Električni priključak	9-polni / 9-polni Sub-D / stezni zavrtanj
Brzina prenosa	1 Mbit/s
Dozvoljeni prečnik kabla	8 mm 8 mm
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji