

Priključni blok VABM-B10-20S-G14-6

Broj dela: 576421

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	22 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	6
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	726 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak: 5	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada