

# Priključni blok VABM-B10-20S-N14-6

Broj dela: 576433

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzija mrežice                         | 22 mm                           |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                     |
| Maks. broj mesta za ventile               | 6                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Težina proizvoda                          | 726 g                           |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom            |
| Pneumatski priključak 1                   | 1/4 NPT                         |
| Pneumatski priključak 3                   | 1/4 NPT                         |
| Pneumatski priključak: 5                  | 1/4 NPT                         |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal priključne lajsne               | Aluminijumska legura za obrada  |