


Upravljački blok za dvoručnu aktivaciju ZSB-1/8-B

Broj dela: 576656

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	4 mm
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Ugradni položaj	Proizvoljan
Sigurnosna funkcija	Rukovanje sa dve ruke
Performance Level (PL)	Rukovanje sa dve ruke / kategorija 1, Performance Level c
Radni pritisak	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	50 l/min
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	u skladu sa Uredbom EU o mašinama
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za mašine
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Institucija koja izdaje sertifikat	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	420 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem po izboru:
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijum liven pod pritiskom
Radni materijal zaptivki	NBR

Karakteristika	Vrednost
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano