

Zaptivna kapa CV-PK-6-B

Broj dela: 6215

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina posude	10
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kapice	TPE-U(PU)