


Presostat SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Broj dela: 8000210

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti u skladu sa Uredbom EU o mašinama
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Tanak metalni film senzora pritiska
Radni pritisak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Uklopni izlaz	2xPNP
Uklopna funkcija	Vrednost praga sa fiksnom histerezom
Funkcija uklopnog elementa	Antivalentni
Uključna tačka	0.25 bar
Uključna tačka maks.	0.4 bar
Min. tačka isključivanja	0.05 bar
Maks. izlazna struja DC	500 mA
Otpornost na kratki spoj	da
Opseg radnog pritiska DC	19.2 V...30 V
Zaštita od zamene polova	za sve elektronske priključke
Električni priključak	4-polni M12x1 Priključak prema EN 60947-5-2 okrugao konstrukcioni oblik
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	50 g
Materijal kućišta	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal električnog priključka	PBT
Mogućnosti podešavanja	fino podešen
Vrsta zaštite	IP65

Karakteristika	Vrednost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L