

Navojna spona VMPAC-ZAS-605

Broj dela: 8025301

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	1.7 Nm
Težina proizvoda	136 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal držača	Nerđajući čelik