



Priključni kabl NEBS-M12G5-ES-5-LE5

Broj dela: 8030962

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	sa 2x nosača natpisa
Težina proizvoda	276 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	5
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	5
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtnjima
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	5
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	5
Opseg radnog pritiska DC	0 V...60 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...48 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	1.5 kV
Zaštita	da
Dužina kabla	5 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	26 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	52 mm
Prečnik kabla	5.25 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,2 mm
Struktura kabla	5 x 0,34 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.34 mm ²

Karakteristika	Vrednost
Završeci žica	tupo isečeno
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-25 °C...60 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	crno
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal utičnih kontakata	Bronza niklovana i pozlaćena
Materijal izolacionog omotača	PP