



# Priključni kabl NEBS-M12G5-ES-10-LE5

Broj dela: 8030963

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Osnovna oznaka                                  | sa 2x nosača natpisa                  |
| Težina proizvoda                                | 528 g                                 |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju                |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | okrugli                               |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                              |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | ravno                                 |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 5                                     |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 5                                     |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | Pričvršćivanje zavrtnjima             |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja                    |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Kabl sa utičnicom                     |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj                         |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 5                                     |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 5                                     |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...60 V                            |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC            | 0 V...48 V                            |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 4 A                                   |
| Otpornost na udarni napon                       | 1.5 kV                                |
| Zaštita                                         | da                                    |
| Dužina kabla                                    | 10 m                                  |
| Karakteristika voda                             | pogodno za energetske lance           |
| Uslovi provere voda                             | Uslovi provere na zahtev              |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova   | 26 mm                                 |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova    | 52 mm                                 |
| Prečnik kabla                                   | 5.25 mm                               |
| Tolerancija, prečnik kabla                      | 0,2 mm                                |
| Struktura kabla                                 | 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>              |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 0.34 mm <sup>2</sup>                  |

| Karakteristika                                             | Vrednost                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Završeci žica                                              | tupo isečeno                 |
| Vrsta zaštite                                              | IP65<br>IP67                 |
| Napomena o vrsti zaštite                                   | u montiranom stanju          |
| Temperatura okruženja                                      | -40 °C...80 °C               |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -25 °C...60 °C               |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS      |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima      |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L               |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen               |
| Stepen zaprljanja                                          | 3                            |
| Materijal plašta kabla                                     | TPE-U(PUR)                   |
| Boja plašta kabla                                          | crno                         |
| Radni materijal zaptivki                                   | NBR                          |
| Materijal utičnih kontakata                                | Bronza niklovana i pozlaćena |
| Materijal izolacionog omotača                              | PP                           |