


Krajnja ploča VABE-S1-1RZ-G12

Broj dela: 8032668

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	44 mm
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja
Na osnovu standarda	ISO 5599-1
Radni pritisak	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar
Pogodnost za vakuum	da
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	410 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom za vijak M6
Priključak za upravljački vazduh 12/14	G1/4
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak: 5	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal krajnje ploče	Aluminijum liven pod pritiskom