


# Krajnja ploča VABE-S1-1R-N12

Broj dela: 8032671

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradna širina                            | 44 mm                                                                          |
| Funkcija ispuštanja vazduha               | sa mogućnošću prigušivanja                                                     |
| Na osnovu standarda                       | ISO 5599-1                                                                     |
| Radni pritisak                            | -0.09 MPa...1.6 MPa<br>-0.9 bar...16 bar                                       |
| Pogodnost za vakuum                       | da                                                                             |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura skladištenja                  | -20 °C...60 °C                                                                 |
| Temperatura medija                        | -10 °C...50 °C                                                                 |
| Upravljački medijum                       | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...50 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                          | 410 g                                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom za vijak M6                                               |
| Pneumatski priključak 1                   | 1/2 NPT                                                                        |
| Pneumatski priključak 3                   | 1/2 NPT                                                                        |
| Pneumatski priključak: 5                  | 1/2 NPT                                                                        |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal krajnje ploče                   | Aluminijum liven pod pritiskom                                                 |