

Priključna baza VMPA2-FB-AP-2-1-T0-RV

Broj dela: 8034550

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	52 mm
Dužina	107.3 mm
Dimenzija mrežice	21 mm
Maks. broj mesta za ventile	2
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	190 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijum liven pod pritiskom