


Pregradno priključenje za orman NEFU-D12G4-D12DG4

Broj dela: 8040459

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 61076-2-101
Vrsta pričvršćenja	čvrsto zašrafovano
Električni priključak 1	Utičnica ravna, M12x1, 4-polna, -D-kodirana
Električni priključak 2	Utičnica ravna, M12x1, 4-polna, -D-kodirana
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Karakteristike prenosa	Odgovara kategoriji 5, EN 50173, klasa D Odgovara kategoriji 5, ISO/IEC 11801, klasa D
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	Mesing, niklovani
Boja kućišta	srebro
Materijal utičnih kontakata	Mesing pozlaćeno