

Fiksni ograničavač protoka

VFFG-T-F4-6

Broj dela: 8047347

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja
Vrsta pričvršćenja	sa brazdama
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Veličina konstrukcije	za Ø 4 mm
Nominalna širina	0.6 mm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.4 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen