

# Paralelni komplet EAMM-U-86-S48-60G-177

Broj dela: 8059009

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                 | Vrednost              |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina konstrukcije          | 86                    |
| Ugradni položaj                | Proizvoljan           |
| Maks. broj obrtaja             | 5000 1/min            |
| LABS usklađenost               | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladištenja       | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost vazduha     | 0 - 95 %              |
| Vrsta zaštite                  | IP40                  |
| Temperatura okruženja          | -10 °C...60 °C        |
| Momenat inercije               | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.25 Nm               |
| Prenosivi obrtni moment        | 9.5 Nm                |
| Težina proizvoda               | 3300 g                |
| Kod interfejsa aktuatora       | S48                   |
| Kod interfejsa motora In       | 60G                   |
| Napomena o materijalu          | RoHS-usaglašen        |