


Paralelni komplet EAMM-U-110-S62-88A-207

Broj dela: 8059058

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	110
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	799 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.3 Nm
Prenosivi obrtni moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	6900 g
Kod interfejsa aktuatora	S62
Kod interfejsa motora In	88A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen