


Paralelni komplet EAMM-U-145-D80-126AA-188

Broj dela: 8059069

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	145
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	4000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	2270 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi obrtni moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	12000 g
Kod interfejsa aktuatora	D80
Kod interfejsa motora In	126AA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen