

# Brzorastavljivi utikač NPHS-S6-M-G14F

Broj dela: 8059262

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                                                         | 7.85 mm                                                             |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega                           | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 1002 l/min...1950 l/min                                             |
| Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778                           | 1086.2 l/min...2113.8 l/min                                         |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguć pogon sa podmazivanjem                                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 1 - mala izloženost koroziji                                        |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                      |
| Težina proizvoda                                                         | 28 g                                                                |
| Pneumatski priključak 1                                                  | Unutrašnji navoj G1/4                                               |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                      |
| Informacije o materijalu                                                 | Pocinkovani čelik                                                   |