

# Utična spojnica NPHS-D6-P-G18

Broj dela: 8059266

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                                                         | 5 mm                                                                |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega                           | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 875 l/min...1050 l/min                                              |
| Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778                           | 948.5 l/min...1138.2 l/min                                          |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguć pogon sa podmazivanjem                                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 1 - mala izloženost koroziji                                        |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                      |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                                      | 3.5 Nm                                                              |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja                     | ± 10 %                                                              |
| Težina proizvoda                                                         | 94 g                                                                |
| Pneumatski priključak 1                                                  | Spoljašnji navoj G1/8                                               |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                      |
| Radni materijal zaptivki                                                 | NBR                                                                 |
| Materijal opruge                                                         | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Materijal kućišta                                                        | Mesing, niklovani                                                   |
| Materijal navojne zaptivke                                               | PA66-GF30 / TPE-U                                                   |
| Materijal navojnog elementa                                              | Mesing, niklovani                                                   |
| Materijal unutrašnjeg prstena                                            | POM                                                                 |
| Materijal kuglice                                                        | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Materijal čivija                                                         | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Materijal tela ventila                                                   | Mesing                                                              |
| Materijal deblokadne čaure                                               | POM<br>PP<br>visokolegirani čelik, nerđajući                        |