

# Plastično crevo PTFEN-10X1,5-NT-300

Broj dela: 8061180

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                                | 10 mm                                                                                                       |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 100 mm                                                                                                      |
| Unutrašnji prečnik                               | 7 mm                                                                                                        |
| Min. radijus skretanja                           | 70 mm                                                                                                       |
| Napomena o korišćenju                            | Crevo bez utiskivanja                                                                                       |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.5 MPa<br>-0.95 bar...5 bar<br>-13.775 psi...72.5 psi                                         |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                                         |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                           |
| Protivpožarna provera materijala                 | UL94 V-0                                                                                                    |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                              |
| Klasa za čiste sobe                              | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1                                |
| Pogodnost za prehrambene proizvode               | vidi dodatne informacije o materijalima                                                                     |
| Temperatura okruženja                            | -20 °C...150 °C                                                                                             |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.086 kg/m                                                                                                  |
| Pneumatski priključak                            | za utični priključak, spoljašnji Ø 10 mm<br>za utični nastavak spoljašnjeg Ø 10 mm sa zatvarajućom navrtkom |
| Boja                                             | natur                                                                                                       |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 55 +/-5                                                                                                   |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                                                              |
| Materijal creva                                  | PTFE                                                                                                        |