


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-L38-60RB

Broj dela: 8063460

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	28.9 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	3.2 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	4.4 Nm
Težina proizvoda	318 g
Kod interfejsa aktuatora	L38
Kod interfejsa motora ln	60RB
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen