


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-N80-68GA

Broj dela: 8063611

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	70 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	151 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	47 Nm
Težina proizvoda	1250 g
Kod interfejsa aktuatora	N80
Kod interfejsa motora In	68GA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen