


# Priključna baza VMPA14-AP-4-1-EMM-8

Broj dela: 8066780

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Širina                                    | 65.5 mm                                |
| Dužina                                    | 107.3 mm                               |
| Dimenzija mrežice                         | 14.8 mm                                |
| Maks. broj mesta za ventile               | 4                                      |
| Radni pritisak                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Upravljački pritisak                      | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar     |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji           |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...50 °C                          |
| Težina proizvoda                          | 252 g                                  |
| Pneumatski priključak: 2                  | G1/8                                   |
| Pneumatski priključak: 4                  | G1/8                                   |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                         |
| Materijal priključne ploče                | Aluminijum liven pod pritiskom         |