

Prekidač EAPM-E19-25-SLS

Broj dela: 8067258

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	25
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	1 Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa)
Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Težina proizvoda	8 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen