


Montaža profila DAMH-L8-40-P-1

Broj dela: 8069012

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	438 g
Vrsta pričvršćenja	Direktno pričvršćenje preko prolaznog otvora
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen bez bakra
Materijal pričvršćenja	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik