

# Montaža profila DAMH-L8-25-PL-1

Broj dela: 8069014

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 25                                           |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji                 |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Temperatura okruženja                     | 0 °C...60 °C                                 |
| Težina proizvoda                          | 99 g                                         |
| Vrsta pričvršćenja                        | Direktno pričvršćenje preko prolaznog otvora |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen<br>bez bakra                  |
| Materijal pričvršćenja                    | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana   |
| Materijal rukavca                         | visokolegirani čelik, nerđajući              |
| Materijal navrtke                         | Pocinkovani čelik                            |
| Materijal vijaka                          | Pocinkovani čelik                            |