


Dupla nipla NPFC-D-2G12-M-P50

Broj dela: 8069215

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal navojnog vijka	Mesing, niklovani
Veličina posude	50
Radni pritisak	-0.95 bar...50 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...150 °C
Težina proizvoda	35.75 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen