

# Pregradni priključak NPFC-H-G38-F

Broj dela: 8069242

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Radni materijal navojnog vijka            | Mesing, niklovani                                 |
| Veličina posude                           | 10                                                |
| Radni pritisak                            | -0.95 bar...50 bar                                |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:-] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji                      |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura okruženja                     | -20 °C...150 °C                                   |
| Težina proizvoda                          | 93 g                                              |
| Pneumatski priključak 1                   | G3/8                                              |
| Pneumatski priključak: 2                  | G3/8                                              |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                    |