


Kuglasti ventil u sklopu sa pogonom VZBM-A-2"-RP-25-D-2-B2-PB80

Broj dela: 8070249

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	2-smerni kuglasti ventil Zakretni pogon
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	Rp2
Prikaz uklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Nominalna širina DN	50
Radni pritisak	5.5 bar...8 bar
Nominalni pritisak armature PN	25
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni gasovi Voda - ne vodena para neutralne tečnosti
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Tačka rose min. 10 °C ispod temperature u okruženju i temperature medija Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura medija	-15 °C...90 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Protok Kv	243 m³/h
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Mesing, niklovani
Broj materijala kućišta	CW617N
Radni materijal zaptivki	FPM HNBR PTFE
Materijal kuglice	Mesing, hromirani
Broj materijala kuglice	CW614N
Materijal vratila	Mesing
Broj materijala vratila	CW614N

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	5723 g
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji