


Amortizer DYSS-G8-8-8-Y1F

Broj dela: 8073916

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8
Hod	8 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	1.5 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	8 mm
Maks. pričvrсна sila	500 N
Maks. obrtni momenat pritezanja	5 Nm
Maks. potrošnja energije po hodu	3 J
Maks. potrošnja energije po satu	18000 J
Maks. preostala energija	0.02 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	2.5 N
Min. sila umetanja	18 N
Težina proizvoda	57 g
Opseg mase	15 kg
Vrsta pričvršćenja	sa navojnim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik