


Priključna letvica VABM-P7-18M-G18-M5-6

Broj dela: 8076388

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	18 mm
Dizajn	Smer priključivanja bočno
Maks. broj mesta za ventile	6
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	0.6 Nm
Težina proizvoda	270 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada