

Kablovska zaptivka NEAU-KD-P4-A1-P5

Broj dela: 8079860

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	4 g
Veličina posude	5
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	TPE-V
Protivpožarna provera	UL94 V-0
Priključak 1, konstrukcija	Pg 13,5
Priključak 2, konstrukcija	Prečnik kabla 6,5 ... 9,5 mm
Boja	crno