

Prekidač DASI-E21-70-S8-SL

Broj dela: 8081063

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	70
Oblik	za senzor M8
Dizajn	Prekidač
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	36 g
Vrsta pričvršćenja	sa maticcama
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal držača	Pocinkovani čelik
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik