


Reduktor EMGA-40-A-G3-40P

Broj dela: 8085342

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Torzioni zazor	0.35 deg
Vrsta regulatora	Ugaoni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	3:1
Maks. broj obrtaja pogona	18000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni moment uzgona	4.5 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.049 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	7 Nm
Maks. stepen delovanja	95 %
Zaštita od obrtanja	0.8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	500 g
Interfejs reduktorskog pogona	40G 40P
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen