

Balanser uređaj YHBP-

Broj dela: 8087218

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Područje hoda	100 mm...1990 mm
Prečnik cilindra	50 mm...200 mm
Podržana kinematika	Podizni stub Paralelna kinematika
Zaštita od zamene polova	za radni napon
Radni pritisak	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Maks. brzina pomeranja	1 m/s
Opseg radnog pritiska DC	21.6 V...26.4 V
Trajanje uključivanja	100%
Nominalni radni napon DC	24 V
Preostala valovitost	5 %
Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza	2 A
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	IP20 za sigurnosnu relejnu jedinicu PNOZ IP20 za sistem kontrole CMCB-...-C IP20 za upravljanje CECC-D IP54 za sistem kontrole CMCB-...-CC u montiranom stanju
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Maseno opterećenje	25 kg...999 kg
Prenosni odnos kinematike	1:5 za podizne stubode 1:1 - 1:5 za paralelnu kinemtik
Težina proizvoda	4.8 kg...60.5 kg
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen