


Slepi utikač NEAC-M-S-BD-R3SCPP

Broj dela: 8090740

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	34 mm
Visina	22.4 mm
Dužina	69.2 mm
Težina proizvoda	75.4 g
Veličina posude	1
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	za RJ45 i SC-RJ
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Push-Pull
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Boja kućišta	srebro
Materijal kućišta	Niklovani liv od cinka
Radni materijal zaptivki	NBR
Protivpožarna provera	UL94 V-0