

Distributer NEDU-L1R2-M12G5-M12LE-1R

Broj dela: 8091516

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-101
Dizajn	Y-distributer sa kablom na strani upravljanja
Vrsta razdelnika	1 na 2
Dodatne funkcije	Dodatno električno napajanje za izlaz B
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Učestalost priključivanja	100
Težina proizvoda	72.5 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	5
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	5
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Vijčana blokada pomoću šestougaonog vijka SW18 i dugačkog nareckanog vijka
Električni priključak 2, funkcija	IO link Komunikacija
Električni priključak 2, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 2, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, broj polova/žila	3
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	3
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja	Navojna blokada sa imbusom SW13 i nareckanim zavrtnjem
Električni priključak 3, funkcija	Dodatno električno napajanje
Električni priključak 3, vrsta priključka	2 x pojedinačna žica
Električni priključak 3, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 3, broj polova/žica	2
Električni priključak 3, zauzeti polovi/žile	2

Karakteristika	Vrednost
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Zaštita	ne
Dužina kabla	1 m
Dužine kablova 1	1 m
Dužine kablova 2	1 m
Karakteristika voda	za statičke primene
Radijus skretanja 1, fiksno polaganje kablova	11.7 mm
Radijus skretanja 2, fiksno polaganje kablova	6 mm
Prečnik kabla 1	3.8 mm
Tolerancija, prečnik kabla 1	± 0,1 mm
Prečnik kabla 2	1.75 mm
Tolerancija, prečnik kabla 2	± 0,05 mm
Struktura kabla 1	3 x 0,25 mm ²
Struktura kabla 2	2 x 0,5 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.25 mm ² 0.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 IP68 IP69K
Napomena o vrsti zaštite	IP40 za utičnicu M12 u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Temperatura skladištenja	-30 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	sivo
Materijal kućišta	PA TPE-U(PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal blokade vijka	Mesing, niklovani Niklovani liv od cinka
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal utičnih kontakata	Bronza niklovana i pozlaćena Mesing, pozlaćeni
Materijal izolacionog omotača	PVC