


# Aksijalni komplet EAMM-A-V20-28AA

Broj artikla: 8093016

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivna dužina	31,4 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	0,022 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	0,2 Nm
Težina proizvoda	25 g
Interface code, actuator	V20
Interface code, motor in	28AA
Materijal - napomena	RoHS komformnost