


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-V25-42AB

Broj dela: 8094108

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	36 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	0.19 kgmm²
Prenosivi obrtni momenat	0.5 Nm
Težina proizvoda	75 g
Kod interfejsa aktuatora	V25
Kod interfejsa motora ln	42AB
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen