

Priključna baza VABS-P16-10S-M5

Broj dela: 8097804

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	26 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Posebne karakteristike	kompatibilno sa kiseonikom prema DIN EN 1797
Maks. broj mesta za ventile	1
Radni pritisak	0 bar...7 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Inertni gasovi Vazduh Kiseonik Azot
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem maksimalna veličina čestice 5 µm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 60 % nekondenzujući
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	25 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak: 2	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijumska legura za obrada