

Stezni rukavac EAMH-145-22-C34-P

Broj dela: 8098589

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	145
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	4000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	35.1 kgmm ²
Težina proizvoda	252 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen