

Coupling EAMC-42-50-12-14-U

Broj dela: 8099432

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|------------------------|
| Prihvatni prečnik 1 | 12 mm |
| Prihvatni prečnik 2 | 14 mm |
| Veličina konstrukcije | 42 |
| Nominalna dužina | 50 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Maks. broj obrtaja | 6000 1/min |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Temperatura okruženja | -25 °C...60 °C |
| Momenat inercije | 34.8 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni momenat | 21 Nm |
| Težina proizvoda | 143 g |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |